

品番：EA537PB-8

品名：200mm メカニックプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 00:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0309ページ | | |



先端はカーブしており入り組んだ箇所での使用に最適です

仕様

| | | | |
|------------------|----------------|-----------|------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 31 200 |
| 全長 | 200mm | 刃長 | 73mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm | 先端厚み(W4) | 3.0mm |
| 刃幅(T2) | 2.5mm | アゴの長さ(L3) | 73.0mm |
| ヘッド幅(W3) | 17.5mm | 重量 | 176g |
| 仕上げ | 研磨 | ハンドル | プラスチックコート |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | 刃形状 | 先端半丸・網ギザ付き |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.