

品番：EA537PC-160

品名：160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/26 07:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0254ページ | | |



精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

| | | | |
|------|---|-------|---------------------------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 01 160 |
| 切断能力 | 軟線: ϕ 3.0mm、中硬線: ϕ 2.5mm、 硬線: ϕ 1.6mm | 皮むき能力 | 0.5~0.75・1.5・2.5mm ^φ |
| ヘッド | 幅: 14.5mm、厚み: 8.6mm | 全長 | 160mm |
| 重量 | 112g | 刃硬度 | HRC60 |
| ハンドル | プラスチックコート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 | | |

切る、曲げる、掴む、電線をかしめる、皮を剥ける多機能ツールです。

ミディアム、ハードワイヤーの切断

ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。

精密なストリップホール付き

フェルルール端子の圧着に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

