

品番 : EA537PC-160

品名 : 160mm 穴付ラジオペンチ(圧着付)



販売価格	7,670円(税抜) / 8,437円(税込)		
カタログ価格	7,670円(税抜) / 8,437円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 01 160
切斷能力	軟線: ϕ 3.0mm、中硬線: ϕ 2.5mm、硬線: ϕ 1.6mm	皮むき能力	0.5~0.75・1.5・2.5mm ²
ヘッド	幅: 14.5mm、厚み: 8.6mm	全長	160mm
重量	112g	刃硬度	HRC60
ハンドル	プラスチックコート	仕上げ	磨き
材質	高品質クロムバナジウム鋼		

切る、曲げる、掴む、電線をかしめる、皮を剥ける多機能ツールです。

ミディアム、ハードワイヤーの切断

ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。

精密なストリップホール付き

フェルール端子の圧着に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

