

品番：EA537PE-2A

品名：200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/30 08:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

#### 仕様

|      |  |               |                             |
|------|--|---------------|-----------------------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)                                 | 型番            | 13 92 200                   |
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル: $\phi$ 15mm (5×2.5mm <sup>2</sup> ) | 先端幅×刃長        | 4×65mm                      |
| 圧着範囲 | 0.5~2.5mm <sup>2</sup>                         | ストリッピング能力(単線) | 0.75~1.5、2.5mm <sup>2</sup> |
| AWG  | 1/0  | 全長            | 200mm                       |
| 重量   | 266g   | ハンドル          | コンフォート                      |
| 仕上げ  | 磨き   | 材質            | 高級特殊工具鋼                     |

電気工事のあらゆる作業に最適です。

平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。)

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。

高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味が良い。

ロックングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.