品番: EA537PF-1

品名: 200mm 絶縁電工多機能ペンチ



| 販売価格    | <b>12,300円</b> (税抜)/ 13,530円(税込)    |      |   |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価格  | 12,300円(税抜)/13,530円(税込)             |      |   |  |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>3</b> (2025/11/22 07:10現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |  |
| カタログページ | 0211ページ                             |      |   |  |  |  |



















つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

## 仕様

| メーカー              | KNIPEX (クニペックス)  | 型番     | 13 86 200              |
|-------------------|------------------|--------|------------------------|
| 切断能力              | 銅・アルミケーブル: φ15mm | 圧着能力   | 0.5~2.5mm <sup>d</sup> |
| ストリッピング能力(単<br>線) | 0.75~1.5、2.5mm   | ハンドル   | コンフォート(1000V絶縁)        |
| 全長                | 200mm            | 先端幅×刃長 | 4×65mm                 |
| 重量                | 272g             |        |                        |

あらゆる電気工事に役立つ1本!

ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスを加工し、通し穴のバリ取りができます。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ワークへ届きやすいスリムな構造

先端四角(ギザ付)

## 株式会社エスコ