品番: EA537PF-4

品名: 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(落下防止型)



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)				
カタログ価 格	14,700円(税抜)/16,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 09:20現在)				
商品入数	1	販売単位	Ţ		
カタログページ	0211ページ				























つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	13 96 200 T
全長(mm)	200	先端幅×刃長(mm)	4×65
仕様	落下防止型	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
切断能力	銅・アルミケーブル: φ15mm	圧着能力	0.5~2.5mm ^d
ストリッピング能力(単線)	0.75~1.5、2.5mm	重量	275g

1000V絶縁

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

鍛造により大変頑丈です。

DIN EN/IEC60900基準に適合。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

電気工事用マルチファンクションプライヤー。

平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。

プライヤーを完全に開くことなく掴みます。

切刃は閉じたまま保護されます。

ワークへ届きやすいスリムな構造です。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

バネ付。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付。

あらゆる電気工事に役立つ1本!

代替品



品番 EA537PF-1

コメント 落下防止金具無しになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.