


品番：EA537SE-6

品名：160mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)



販売価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
カタログ価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6530 3 160
全長	160mm	サイズ	先曲がり部長さ(L2;mm):24 口先長さ(L3;mm):55 ジョイント部幅(W;mm):16 ジョイント部厚み(D;mm):9 口先幅(h;mm):3 口先厚み(b;mm):2.5
重量	170g	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォート		
切断刃付			
先端45°先曲がり			
先端半丸・直ギザ付			
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.