


品番：EA538CS-11

品名：0.25-16mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 13,500円(税抜)／14,850円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 21:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0252ページ                      |      |   |



仕様

|                |                   |                        |                                       |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| メーカー           | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番                     | 6634 6 220                            |
| 全長(mm)         | 220               | 圧着範囲(mm <sup>2</sup> ) | 0.25・0.5・0.75・1・1.5・2.<br>5・4・6・10・16 |
| 重量             | 240g              |                        |                                       |
| ガンメタル仕上げ       |                   |                        |                                       |
| フェルル端子用        |                   |                        |                                       |
| 半丸形圧着が可能なプライヤー |                   |                        |                                       |

代替品

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 品番<br>EA538KD<br>コメント |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.