品番: EA538JF

品名: 1.25-14.0mm 圧着ペンチ(裸端子用)



販売価格	9,020円(税抜)/9,922円(税込)				
カタログ価 格	9,020円(税抜)/9,922円(税込)				
在庫数	最新在庫: 37 (2025/11/03 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログ ページ	0250ページ				













仕様

メーカー	ESCOオリジナル	圧着範囲	1.25·2·5.5·8·14m㎡
電線抱合容量	1.25:0.25~1.65mm ^d 2:1.04~2.63mm ^d 5.5:2.63~6.64mm ^d 8:6.64~10.52mm ^d 14:10.52~16.78mm ^d	圧着マーク	1.25:1 2:2 5.5:5 8:8 14:14
全長	243mm	重量	400g

裸圧着端子・スリーブ用

コンパクトサイズ

圧着マークがくっきり付きます。

端子仮押さえ機能付き

JISマーク認証取得(JIS C 9711)

※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。

<使用方法>

- ・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
- ・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
- ・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
- ・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
- ・ハンドルを開き、圧着した端子またスリーブを取り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.