

品番：EA538JG

品名：8.0-38.0mm² 圧着ペンチ(裸端子用)



販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2025/06/08 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	圧着範囲	8・14・22・38mm ²
電線抱合容量	8:6.64～10.52mm ² 14:10.52～16.78mm ² 22:16.78～26.66mm ² 38:26.66～42.42mm ²	圧着マーク	8:8 14:14 22:22 38:38
全長	334mm	重量	686g

裸圧着端子・スリーブ用
圧着マークがくっきり付きます。
38mm ² の圧着が手動でできます。
端子仮押さえ機能付きできれいに確実に圧着が可能！
JISマーク認証取得(JIS C 9711) ※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。
<使用方法> ・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。 ・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。 ・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。 ・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。 ・ハンドルを開き、圧着した端子またスリーブを取り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.