


品番 : EA538JH

品名 : 1.25- 5.5mm² 圧着ペンチ(絶縁端子用)



販売価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0250ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	圧着範囲	1.25・2・5.5mm ²
電線抱合容量	1.25:0.25～1.65mm ² 2:1.04～2.63mm ² 5.5:2.63～6.64mm ²	圧着マーク	1.25:1 2:2 5.5:5
全長	244mm	重量	420g

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

コンパクトサイズ

圧着マークがくっきり付きます。

端子仮押さえ機能付き

<使用方法>

- ・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
- ・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
- ・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
- ・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
- ・ハンドルを開き、圧着した端子またはスリーブを取り出します。

代替品

品番	EA538JH-1
コメント	違い: 圧着範囲0.3・0.5mm ² 追加



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.