

品番：EA538JV-6A

品名：1.25-5.5mm² 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/06 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	M600A
用途	自動車、機械、電気機器の配線作業に	圧着範囲	1.25・2.0・5.5mm ²
ケーブルストリッパー能力	0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm ²	カッター	銅線: φ 1.8mm 鉄線: φ 1.0mm
ボルト・ネジの切断	M2.6・M3・M3.5・M4・M5 ※ステンレス不可	全長	235mm
重量	290g	材質	特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)

オープンバレル(連鎖型)端子・裸圧着端子用

オープンバレル(連鎖形)・ファストン・ギボシ端子、裸圧着端子・スリーブ圧着、ケーブル切断、ねじ・ボルトの切断、ケーブル被覆むきがこれで一丁でOK

黒い部分は、焼き付け塗装を施し皮膜でおおわれているので、鉄が露出しておらずサビに強い!
耐候性・耐油性もあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.