品番: EA538K-1

品名: 0.5 - 6.0mm 圧着ペンチ(絶縁端子用)



販売価格	4,700円(税抜)/5,170円(税込)					
カタログ価格	4,700円(税抜)/5,170円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>21</b> (2025/12/17 03:43現在)					
商品入数	1	販売単位	丁			
カタログページ	0251ページ					



















カタログ訂正

25/10/24 ●圧着範囲 誤:0.75~1.5·1.5~2.5·4.0~6.0m㎡ 正:0.5~1.5·1.5~2.5·2.5~6.0m㎡(NO. 56·57 963)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	97 21 215
対応端子	絶縁被覆付圧着端子、スリーブ	圧着範囲	0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm² (AWG:20~16、16~14、14~10)
簡易ワイヤーストリッパー	0.75·1.0·1.5·2.5·4.0·6.0mm	全長	230mm
ハンドル	プラスチックスリーブ	仕上げ	磨き
刃材質	強化特殊鋼	重量	250g

## ビスカッター付

ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。

ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。

## 株式会社エスコ