品番: EA538K-2

品名: 0.5 - 2.5mm 圧着ペンチ(差込端子用)



販売価格	<b>5,020円</b> (税抜)/ 5,522円(税込)					
カタログ価 格	5,020円(税抜)/5,522円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>31</b> (2025/12/17 11:27現在)					
商品入数	1	販売単位	Т			
カタログページ	0251ページ0283ページ					

















カタログ訂正

25/10/24 ●全長 誤:215mm 正:230mm (NO.57 963)

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	97 21 215 B
対応端子	差込端子用(6.3mm幅)	圧着範囲	0.5~1.5、1.5~2.5mm <sup>d</sup> ISOL:絶縁被覆部分の圧着用 (AWG:20~16、16~14)
簡易ワイヤーストリッパー	0.75·1.0·1.5·2.5·4.0·6.0mm	全長	230mm
ハンドル	プラスチックスリーブ	仕上げ	磨き
刃材質	強化特殊鋼	重量	250g

ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。

ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。

ビスカッター付

## 株式会社エスコ