品番: EA538KC-180

品名: 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)



販売価格	<b>8,740円</b> (税抜)/9,614円(税込)				
カタログ価 格	8,740円(税抜)/9,614円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 07:08現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0213ページ				















## 軽い力で確実に圧着できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	9778180
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	仕上げ	磨き
圧着範囲	0.25~0.75·1.0·1.5·2.5·4.0·6. 0·10·16.0mm²	圧着ポジション数	9
全長	180mm	重量	254g
対応電線サイズ	AWG #24~#6		

フェルール端子用

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.