品番: EA538KC-181

品名: 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)



販売価格	<b>10,500円</b> (税抜)/11,550円(税込)					
カタログ価 格	10,500円(税抜)/11,550円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 08:19現在)					
商品入数	1	販売単位	丁			
カタログページ	0213ページ					















## 軽い力で確実に圧着できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	97 78 180 T
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	仕上げ	磨き
圧着範囲	0.25~0.75·1.0·1.5·2.5·4.0·6. 0·10·16.0mm²	圧着ポジション数	9
全長	180mm	重量	260g
対応電線サイズ	AWG #24~#6	材質	バナジウム電気鋼(オイル焼き入れ焼 き戻し処理済)

フェルール端子用

軽量でスリムな構造

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

## 株式会社エスコ