

品番 : EA538KD-12

品名：0.08-10mm² 壓着ペンチ(フェルール端子用)

	販売価格 33,600円 (税抜)／36,960円(税込)
カタログ価格	33,600円(税抜)／36,960円(税込)
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:41現在)
商品入数	1 販売単位 丁
カタログページ	0252ページ



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 53 08
圧着範囲	0.08~10mm ²	全長	190mm
重量	477g	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォートグリップ	材質	高級クロームバナジウム電気鋼
圧着ポジション数	1	AWG(American Wire Gauge)	28~8

圧着範囲を自動的に調整するため、圧着ミスがありません。

強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。

正面からしっかり圧着できます。

フェルール端子を手前からツールに差し込みます

最大2.5m²のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。

トグルレバーによって力を增幅し、作業の疲労を少なくします。

持ちやすく軽いので、快適に使えます。

