

品番 : EA538KD-13

品名: 0.08-10mm²/16mm² 壓着ペンチ(フェルール端子用)

	<p>販売価格 35,700円(税抜)／39,270円(税込)</p>				
<p>カタログ価格</p>	<p>35,700円(税抜)／39,270円(税込)</p>				
<p>在庫数</p>	<p>最新在庫: 0 (2025/12/17 02:18現在)</p>				
<p>商品入数</p>	<table border="1" data-bbox="630 473 1351 534"> <tr> <td data-bbox="630 473 909 534">1</td><td data-bbox="909 473 1076 534">販売単位</td><td data-bbox="1076 473 1214 534">丁</td><td data-bbox="1214 473 1351 534"></td></tr> </table>	1	販売単位	丁	
1	販売単位	丁			
<p>カタログページ</p>	<p>0252ページ</p>				



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 53 09
圧着範囲	0.08~10.16mm	全長	190mm
重量	486g	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォートグリップ	材質	高級クロームバナジウム電気鋼
圧着ポジション数	1	AWG(American Wire Gauge)	28~6

圧着範囲を自動的に調整するため、圧着ミスがありません。

強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。

正面からしっかり圧着できます

フェルニール端子を手前からツールに差し込みます

トグルルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします

持ちやすく軽いので、快適に使えます

