

品番：EA538KG-11

品名：圧着ペンチ(同軸コネクタ-用)



販売価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0252ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常より30%軽い圧着作業が可能です

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 52 10
用途	通信、計測器や自動車無線などの同軸ケーブルコネクタ-の接続に	対応端子	同軸・BNC・TNCコネクタ-
適用同軸ケーブル	RG58・59・62・71・223	圧着能力	対辺:5.4・6.48・1.72mm
全長	250mm	重量	577g
ハンドル	プラスチック	仕上げ	光沢仕上げ
材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)		

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現

重点のバランスが良く、人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすさがあります。

両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。

ハンダ付けのない電気接続部用

圧着ダイスは交換できません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.