

品番：**EA538KG-12**

品名：175mm 圧着ツール(同軸ケーブルコネクタ用)



販売価格	13,400円 (税抜) / 14,740円 (税込)		
カタログ価格	13,400円 (税抜) / 14,740円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 21:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0252ページ		



EMK12・F-56・FKS06などの圧着コネクタにも対応

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 40 20 SB
全長	175mm	対応端子	F・BNC・RCA
適用同軸ケーブル	RG59・6・11	重量	430g

ケーブルの太さ(RG 59/6/11など)に合わせて、工具のヘッドを回転させて適切なサイズに合わせます。

コネクタの種類(F、BNC、RCAなど)に合わせて、インサートを回転させて適切なものを選びます。

コネクタの長さに合わせて工具のネジを調節し、圧縮する際の適切な位置に設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.