

品番：EA538KH-18

品名：圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクタ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/30 08:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0252ページ | | |



カタログ訂正 25/10/28 ●適用同軸ケーブル 誤:RG59・62・71 正:RG58・174・188・316 (NO.56・57 963)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます

仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 97 52 50 |
| 適用端子 | COAX・BNC・TNC | 適用同軸ケーブル | RG58・174・188・316 |
| 圧着能力(SW) | 0.72・1.07・1.72・3.25・4.52・5.4mm | スリーブ | 0.95・1.3・2.1・3.9・5.4・6.4mm |
| 圧着段数 | 6 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 498g | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | コンフォートグリップ | 材質 | 高級クロームバナジウム電気鋼 |

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。

トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。

適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状で使いやすい。

