

品番 : EA538KH-18

品名 : 圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクタ用)



販売価格	32,300円(税抜)／35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜)／35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0252ページ		



カタログ訂正 25/10/28 ●適用同軸ケーブル 誤:RG59・62・71 正:RG58・174・188・316 (NO.56・57 963)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 52 50
適用端子	COAX・BNC・TNC	適用同軸ケーブル	RG58・174・188・316
圧着能力(SW)	0.72・1.07・1.72・3.25・4.52・5.4mm	スリーブ	0.95・1.3・2.1・3.9・5.4・6.4mm
圧着段数	6	全長	220mm
重量	498g	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォートグリップ	材質	高級クロームバナジウム電気鋼

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。

トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。

適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状で使いやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

