品番: EA538KH-18

品名:圧着ペンチ(同軸ケーブ ルコネクター用)



販売価格	<b>31,200円</b> (税抜)/34,320円(税込)					
カタログ価 格	31,200円(税抜)/34,320円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/10 20:58現在)					
商品入数	1	販売単位	Т			
カタログページ	0253ページ					





**カタログ訂正** 25/10/28 ●適用同軸ケーブル 誤:RG59·62·71 正:RG58·174·188·316 (NO.56·57 963)

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	97 52 50
適用端子	COAX·BNC·TNC	適用同軸ケーブル	RG58·174·188·316
圧着能力(SW)	0.72·1.07·1.72·3.25·4.52·5. 4mm	スリーブ	0.95·1.3·2.1·3.9·5.4·6.4mm
圧着段数	6	全長	220mm
重量	498g	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォートグリップ	材質	高級クロームバナジウム電気鋼

精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。

トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。

適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状で使いやすい。

## 株式会社エスコ