

品番：EA538KS-8

品名：圧着端子セット(フェルール端子)



販売価格	78,400円(税抜)／86,240円(税込)			
カタログ価格	78,400円(税抜)／86,240円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 16:27現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1216ページ			

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 90 10
<セット内容>	●180mm 圧着ペンチ ●200mm ワイヤーストリッパー ●フェルール端子 0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm²×各200 4.0・6.0mm²×各100 10.0mm²×50 ●ケース	総重量	1353g
<フェルール端子仕様> フェルール端子(カラー):適合電線径:入数 ホワイト・0.5mm²・200 ライトブルー・0.75mm²・200 レッド・1.0mm²・200 ブラック・1.5mm²・200 グレー・2.5mm²・200 グレー・4.0mm²・100 イエロー・6.0mm²・100 レッド・10.0mm²・50			
<圧着ペンチ仕様> 全長(mm):180 クリンピング能力(mm²):0.08-10+16 クリンピング能力(AWG):28-5 圧着段数:1 重量(g):405 適用:4角クリンプ			

<ワイヤーストリッパー仕様>

能力…0.03～10.0mm²

全長…200mm

皮むき長さ…3.0～18.0mm

カッター付

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

<ケース仕様>

サイズ…265×170×70(H)mm

頑丈なプラスチックケース

コネクタ用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付

連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。

ケースは積み重ねが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.