


品番：EA538MA-202

品名：1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/30 10:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1172ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                         |  |       |         |
|-------------------------|--|-------|---------|
| メーカー                    | ニチフ  | 型式    | 1.25-4  |
| 電線抱合範囲                  | 単線:0.6~1.4mm<br>撚線:0.5~1.25mm <sup>2</sup> | スタッド径 | φ4.3mm  |
| 材質                      | JIS H4501 適合ニッケル材                          | 耐熱    | MAX400℃ |
| 入数                      | 100個                                       |       |         |
| ニクロム線・ニッケル線用耐熱端子・丸形(R形) |  |       |         |
| RoHS10対応品               |  |       |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.