


品番 : EA538MB-12

品名 : 2 -3.5 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/04 12:02現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1174ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型式	2-3.5
電線抱合範囲	撚線:1.04~2.63mm <sup>2</sup> AWG:16-14	スタッド径	φ3.7mm
材質	端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート	絶縁体色	青
入数	10個		
銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形)			
環境配慮形			
JIS規格品(JIS C 2805)			
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.