


品番 : EA538MF-31

品名 : 0.5-1.0mm<sup>2</sup> [差込形] ピン端子(雄/100個)



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/03 16:21現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1175ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 99 150
抱合範囲	0.5~1.0mm <sup>2</sup> (撚線)	ピン径	φ4mm
入数	100	材質	無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
最高使用温度	105°C	耐電圧	600V

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.