


品番 : EA538MF-51

品名 : 0.75-1.25mm<sup>2</sup> [差込形]防水ピ<sup>ン</sup>端子(雄/3個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/09 09:30現在)		
商品入数	3	販売単位	PK
カタログページ	1175ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	-40℃~105℃	電線抱合範囲	撚線:0.75~1.25mm <sup>2</sup> AWG:18-16
全長	27.7mm	材質	端子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ナイロン
色	赤透明	入数	3個
差込形ピン端子(PC形)			
ピン端子内蔵形			
難燃性(UL94V-2)			
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.