

品番 : EA538MG-15

品名 : 1.25Y-3.5[Y形]裸圧着端子(20個)



販売価格	605円(税抜)／666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜)／666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 00:48現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1218ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型式	1.25Y-3.5
電線抱合範囲	単線:0.57~1.44mm 撓線:0.25~1.65mm <sup>2</sup> AWG:22-16	スタッド径	3.7mm
全長	15mm	材質	無酸素銅(電気すずめつき)
入数	20個		
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.