


品番：EA538MH-12

品名：2Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 11:08現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1174ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型式	2Y-5
電線抱合範囲	撚線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14	スタッド径	5.3mm
全長	21.5mm	材質	端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色	青	入数	10個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形)			
環境配慮形			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.