


品番 : EA538MH-13

品名 : 5.5Y - 4 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/06/30 10:32現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | L |
| カタログページ | 1174ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|--|-------|-----------------------------------|
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5Y-4 |
| 電線抱合範囲 | 撚線:2.63~6.64mm ² AWG:12-10 | スタッド径 | 4.3mm |
| 全長 | 25.7mm | 材質 | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート |
| 絶縁体色 | 黄 | 入数 | 5個 |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形) | | | |
| 環境配慮形 | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.