


品番 : EA538MH-14

品名 : 5.5Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 605円(税抜) / 666円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 605円(税抜) / 666円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/06/30 10:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | L |
| カタログページ | 1174ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                      |  |       |                                   |
|----------------------|--|-------|-----------------------------------|
| メーカー                 | ニチフ                                      | 型式    | 5.5Y-5                            |
| 電線抱合範囲               | 撚線:2.63~6.64mm <sup>2</sup><br>AWG:12-10 | スタッド径 | 5.2mm                             |
| 全長                   | 25.7mm                                   | 材質    | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき)<br>絶縁体:ポリカーボネート |
| 絶縁体色                 | 黄  | 入数    | 5個                                |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形) |  |       |                                   |
| 環境配慮形                |  |       |                                   |
| RoHS10対応品            |  |       |                                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.