

品番：EA538MH-21

品名：1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)



|         |                                |      |     |
|---------|--------------------------------|------|-----|
| 販売価格    | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)        |      |     |
| カタログ価格  | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)        |      |     |
| 在庫数     | 最新在庫: 135 (2026/04/03 16:28現在) |      |     |
| 商品入数    | 200                            | 販売単位 | PAK |
| カタログページ | 1174ページ                        |      |     |



#### 仕様

|      |        |        |                                                            |
|------|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| 型式   | 1.25-3 | 電線抱合範囲 | 単線:0.57~1.44mm<br>撚線:0.25~1.65mm <sup>2</sup><br>AWG:22~16 |
| 全長   | 21mm   | スタッド径  | 3.7mm                                                      |
| 剥き線長 | 6.80mm | 入数     | 200個                                                       |
| カラー  | レッド    |        |                                                            |

絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。

ケース付き

ROHS規制対応

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.