


品番：EA538MK-1A


品名：2.0 [差込形]接続端子(雄/100個)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 2,100円(税抜)／2,310円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 2,100円(税抜)／2,310円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/12/17 16:46現在) |      |    |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1220ページ                      |      |    |



100個入り



仕様

|           |        |        |                                                       |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| メーカー      | ニチフ    | 電線抱合範囲 | 撚線:2.0mm <sup>2</sup><br>AWG:14                       |
| 全長        | 21.0mm | 材質     | 接続子:黄銅(電気すずめっき)<br>スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)<br>絶縁体:ポリ塩化ビニル |
| 色         | 青      | 入数     | 100個                                                  |
| 差込形接続端子   |        |        |                                                       |
| RoHS10対応品 |        |        |                                                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.