


品番：EA538MN-12

品名：2.0-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ°付/5個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/05 22:36現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1173ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型式	2-13.5V
電線抱合範囲	単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63mm ² AWG:16-14	全長	22mm
材質	端子:無酸素銅(電気すずメッキ) キャップ:ポリ塩化ビニール	絶縁キャップ色	緑透明
入数	5個		

銅線用裸圧着端子 棒形(TC形)

絶縁キャップ付き

RoHS10対応品(棒形端子のみ)

※順次、色味が変更となります。添付画像をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.