


品番：EA538MN-27

品名：1.25-11T[TC形]センターピン形絶縁圧着端子(5個)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/13 02:45現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1219ページ		



カタログ訂正 24/12/13 ●材質(誤)ポリ塩化ビニル→(正)端子:無酸素銅(電気すずメッキ) 絶縁体:ポリ塩化ビニル(No.55,56 1254)

仕様

メーカー	ニチフ	型式	1.25-11T
電線抱合範囲	撚線:0.3~1.65mm ² AWG:22-16	全長	27mm
材質	端子:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリ塩化ビニル	絶縁体色	赤透明
入数	5個		

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒形(TC形)

センターピン棒形端子(シングルタイプ)

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.