

品番：EA538ND

品名：圧着端子セット



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 76 (2026/04/04 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1169ページ		



### 仕様

ケースサイズ	355×275×50mm		
<セット内容>			
絶縁丸端子	0.32~1.32mm <sup>2</sup> (赤/50個) 1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/大/50個) 1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/小/50個) 3.33~5.26mm <sup>2</sup> (黄/大/25個) 3.33~5.26mm <sup>2</sup> (黄/小/25個)	絶縁Y端子	0.32~1.32mm <sup>2</sup> (赤/50個) 1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/50個) 3.33~5.26mm <sup>2</sup> (黄/50個)
差込型端子	0.32~1.32mm <sup>2</sup> (赤/100個) 1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/100個) 3.33~5.26mm <sup>2</sup> (黄/100個)	絶縁差込型端子	1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/50個)
絶縁閉端接続子	1.32~2.08mm <sup>2</sup> (50個)	ソケット&プラグ	1.32~2.08mm <sup>2</sup> (50個)
絶縁スリーブ	0.32~1.32mm <sup>2</sup> (赤/50個) 1.32~2.08mm <sup>2</sup> (青/50個) 3.33~5.26mm <sup>2</sup> (黄/25個)	クイックプライス	0.81mm <sup>2</sup> (15個)
コネクター	0.32~1.32mm <sup>2</sup> (灰/8個) 0.52~2.08mm <sup>2</sup> (青/8個) 0.52~2.08mm <sup>2</sup> (橙/8個) 0.82~2.08mm <sup>2</sup> (黄/6個) 2.08~5.26mm <sup>2</sup> (赤/3個)	結束バンド	190mm (25本)
圧着ペンチ	1.5・2.5・6mm <sup>2</sup> (1本)	ケーブルクランプ	3.2・4.8・6.4mm (25個)
グロメット	3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm (50個)		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.