

品番：EA538NH-22

品名：圧着端子セット(圧着ペンチ付)



販売価格	5,830円(税抜)／6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜)／6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1215ページ		



品名	圧着端子セット(圧着ペンチ付)
品番	EA538NH-22
規格	圧着端子
材質	銅
色	青、赤、黄、黒
長さ	203mm
幅	19mm
高さ	30mm
重量	731g
内容	絶縁丸形(青) 0.5~1.5mm ² (25個) 絶縁丸形(青) 1.5~2.5mm ² (25個) 絶縁丸形(赤) 0.5~1.5mm ² (15個) 絶縁丸形(赤) 1.5~2.5mm ² (15個) 絶縁丸形(5.5-3) 4.0~6.0mm ² (7個) 絶縁丸形(5.5-6) 4.0~6.0mm ² (15個) 絶縁Y形 0.5~1.5mm ² (15個) 絶縁Y形 1.5~2.5mm ² (15個) 絶縁Y形 4.0~6.0mm ² (8個) 絶縁差込形(メス) 0.5~1.5mm ² (15個) 絶縁差込形(メス) 1.5~2.5mm ² (15個) 絶縁差込形(オス) 0.5~1.5mm ² (15個) 絶縁差込形(オス) 1.5~2.5mm ² (15個) 絶縁スリーブ 0.5~1.5mm ² (15個) 絶縁スリーブ 1.5~2.5mm ² (15個) 絶縁スリーブ 4.0~6.0mm ² (20個) 差込形羽根付き(メス) 0.5~1.5mm ² (15個) 差込形羽根付き(メス) 1.5~2.5mm ² (5個) ストリッピングクイックス プライス(青) 4.0~6.0mm ² (8個) 絶縁閉端 4.0~6.0mm ² (15個) 絶縁キャップ(グレー) 4.0~6.0mm ² (15個) 絶縁キャップ(青) 4.0~6.0mm ² (15個) 圧着ペンチ 203mm

仕様

ケースサイズ	245×193×30(H)mm	総重量	731g
〈セット内容〉			
絶縁丸形(青)	0.5～1.5mm ² (25個) 1.5～2.5mm ² (25個)	絶縁丸形(赤)	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (15個)
絶縁丸形(5.5-3)	4.0～6.0mm ² (7個)	絶縁丸形(5.5-6)	4.0～6.0mm ² (15個)
絶縁Y形	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (15個) 4.0～6.0mm ² (8個)	絶縁差込形(メス)	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (15個)
絶縁差込形(オス)	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (15個)	絶縁スリーブ	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (15個) 4.0～6.0mm ² (20個)
絶縁ピン形	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (5個)	差込形羽根付き(メス)	0.5～1.5mm ² (15個) 1.5～2.5mm ² (5個)
絶縁砲弾形	1.5～2.5mm ² (15個)	ストリッピングクイックス プライス(青)	4.0～6.0mm ² (8個)
ストリッピングクイックス プライス(赤)	4.0～6.0mm ² (7個)	絶縁閉端	4.0～6.0mm ² (15個)
絶縁キャップ(グレー)	4.0～6.0mm ² (15個)	絶縁キャップ(青)	4.0～6.0mm ² (15個)
圧着ペンチ	203mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.