


品番：EA538NN

品名：ニッケル圧着端子セット



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

耐熱性・耐食性に優れた圧着端子			
耐熱温度	最高約400℃	ケースサイズ	300×200×30mm
セット内容	裸丸形圧着端子:R1.25-3(2個) 裸丸形圧着端子:R1.25-4(2個) 裸丸形圧着端子:R1.25-5(2個) 裸丸形圧着端子:R2-4(2個) 裸丸形圧着端子:R2-5(2個) 裸丸形圧着端子:R2-6(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-4(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-5(2個) 裸丸形圧着端子:R5.5-6(1個) 裸丸形圧着端子:R5.5-8(1個) 裸丸形圧着端子:R8-5(1個) 裸丸形圧着端子:R8-6(1個) 裸丸形圧着端子:R8-8(1個) 裸丸形圧着端子:R8-10(1個) 裸丸形圧着端子:R14-6(1個) 裸丸形圧着端子:R14-8(1個) 裸丸形圧着端子:R22-6(1個)		

裸丸形圧着端子:R22-8(1個)
裸丸形圧着端子:R38-8(1個)
裸丸形圧着端子:R38-10(1
個)
裸圧着スリーブ:R1.25(2個)
裸圧着スリーブ:R2(2個)
裸圧着スリーブ:R5.5(2個)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.