



品番：EA538PC-4

品名：差込形電線コネクタ(4線用/20個)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 18:21現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1176ページ		



仕様

メーカー	富士端子工業	型番	PC354X
差込線数	4	カラー	クリア
適用電線	銅単線: $\phi 1.2 \cdot \phi 1.6 \cdot \phi 2.0\text{mm}$ IV7本より線: $1.25\text{mm}^2 \cdot 2\text{mm}^2$	定格	20A・300V
サイズ	16.5×19.4×7.7(H)mm	材質	難燃性プラスチック V-0
難燃性等級	UL94 V-0	入数	20個

電線被覆を剥き、差し込むだけで結線完了

透明なボディで接続確認がしやすくなっています。

差込線数によって色分けされているため、穴数が一目でわかる作りになっています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.