


品番：EA538PG-1

品名：0.5-0.9mm² プライヤータップ°コネクター(5個)



販売価格	605円(税抜)／ 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜)／666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/12 19:01現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	600V
定格電流	7A	絶縁体最高使用温度	105℃
端子サイズ	0.9mm ²	適用電線	単線: φ0.65～1.0mm 撚線: 0.5～0.9mm ² AWG: 20-18
被覆最大外径	φ3.05mm	サイズ	20.0×15.6×10.8(t)mm
材質	コンタクト: 黄銅(すずめっき) 絶縁カバー: ポリプロピレン	カラー	レッド
入数	5個		
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター			
機器内配線用			
RoHS10対応品			
※撚線は自動車用AV電線及びIV線を使用してください(素線径0.32mm以上)			
※電線はビニル被覆のものを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

