

品番 : EA538R-11

品名 : 38.0-60.0mm<sup>2</sup> 圧着工具



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0278ページ		



#### 仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	D-20N
圧着範囲	38.0~60.0mm <sup>2</sup> AWG #2~#1/0	最大トルク	29.4N・m
全長	165mm	全幅	62mm
重量	340g		

軽量かつコンパクトに出来ているため、狭いエンジンルームでの作業効率が向上します

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.