

品番：EA538R-3C

品名：自動車用ターミナルキット(Bタイプ°)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/30 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0281ページ		



仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	B-14DXKIT
------	-----------------------	----	-----------

<セット内容>

ギボシ形プラグ(100個)
ギボシ形ソケット(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)(100個)
110差込形プラグ(100個)
250差込形プラグ(100個)
250差込形ソケット(100個)
ギボシ形Wソケット(100個)
絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)(50組)
クワ形端子φ4mm(100個)
クワ形端子φ5mm(100個)
スプライス(100個)

<セット詳細>

ギボシ形プラグ0.5~2mm²用
ギボシ形ソケット0.5~2mm²用
ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
110差込形プラグ0.5~1.25mm²用
110差込形ソケット0.5~1.25mm²用
250差込形プラグ0.5~2.0mm²用
250差込形ソケット0.5~2.0mm²用
ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm²用
ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)
クワ形端子0.5~1.25mm²(4mm用)

クワ形端子0.5~1.25mm²(5mm用)
スプライス1.25~2.0mm²

圧着工具全長	210mm	皮むき能力	0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm ²
圧着範囲	1.25・2.0・5.5mm ²	ビスカッター能力	M3・M4・M5
総重量	1.47kg	ケースサイズ	300×200×62(H)mm
ケース材質	プラスチック		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.