品番: EA538SM-14

品名:1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ丸端子用2個



| 販売価格 | 1,100円 (税抜)/ 1,210円(税込) | | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 1,100円(税抜)/1,210円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2025/12/16 19:01現在) | | | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | | |
| カタログページ | 1233ページ | | | | |



















仕様

| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-QTM44 |
|--------|-------------------------|------|--|
| 用途 | ねじ止め用多連式絶縁キャップ(中継 用) | 極数 | 4極 |
| 定格電圧 | AC/DC600V | 適合電線 | 最大 φ 5×2本 |
| 適合圧着端子 | 1.25-4mm、2-4mm(丸形端子) | 全長 | 47.5×43.5×13mm |
| 使用周囲温度 | -20~80℃ | 材質 | カラー:鉄 ケース・本体:ナイロン 端子部:(端子ねじ)鉄、(インサートナット)真ちゅう |
| 本体質量 | 約19g | 入数 | 2個 |

各種機械・検査装置のモーター線などの中継接続・絶縁処理に

1つで端子台+端子ボックスの役目を果たします。

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。

テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。

RoHS2対応品

※防水タイプではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.