

品番：EA538SM-32

品名：5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個



販売価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 10:58現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1176ページ		



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-BCP4
用途	計器類の裏ねじ、盤内組込み部品のターミナル露出部の絶縁保護に。	定格電圧	AC/DC600V
適用ねじ	M3、M4	サイズ	11.8×30×17mm
適合圧着端子	5.5-3、5.5-4	適合端子形状	丸形端子
使用周囲温度	－20～＋60℃	材質	塩化ビニール熱可塑性エラストマー
重量	約3g	入数	10個
ねじ止め端子にかぶせるだけのワンタッチ取付			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.