


品番：EA538W-3

品名：圧着ペンチ (フェルル・差込・MC4端子用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/28 09:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0251ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----|
| 圧着範囲(mm ²) | MC4プラグ: 2.5・4・6 フェルル端子: 0.25~6.0 差込端子: 0.5~6.0 | 全長(mm) | 239 |
| 重量 | 534g | | |
| MC4プラグ、フェルル端子、絶縁ケーブル端子用 | | | |
| ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。 | | | |
| 滑り止めグリップハンドル | | | |
| 必要に応じて調整可能な圧着力により、長寿命を保証 | | | |
| 落下防止ストラップ取付穴付 | | | |
| 高い圧着品質を実現する精密な偏芯設定 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-----------|
| | 品番 | EA538W-3A |
| | コメント | 品番変更 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.