

品番：EA538WA-12


品名：差込形電線コネクタ(3極/8個)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/23 01:00現在)		
商品入数	8	販売単位	pk
カタログページ			



パック入り



品番	仕様	価格	在庫
EA538WA-12	3極	1,280円(税抜)	10

### 仕様

メーカー	WAGO(ワゴ)	型番	WFR-3BP(221-413)
極数	3極	定格	電気用品適合:20A,300V JIS適合/IEC適合:32A,450V UL適合:20,600V
適合電線	単線:φ0.5~2.0mm IV7本撚線:0.2~3.5mm <sup>2</sup> 可とうより線:0.14~4.0mm <sup>2</sup>	電線むき出し長さ	10~12mm
最大被覆外径	φ4.0mm	サイズ	18.6×18.7×8.3(H)mm
材質	透明ハウジング:耐熱性ポリカーボネート(UL94 V-2) 導電部:電気銅、スズメッキ ケージクランプ スプリング:ステンレス鋼 操作レバー:耐熱性PBT(ガラス入り)	適用電線規格	JIS C 2814-2-2
連続使用最高温度	105℃	入数	8個
用途	屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に		

単線、IV7本より線、可とうより線の混在使用可能です。

ソフトなレバー操作でワンタッチ結線できます。

振動に強いスプリング接続で、結線がゆるまないです。

透明ハウジングで安心・安全です。

PSE適合製品

内線規程記載工法/国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法

※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.