

品番：EA538WA-2

品名：差込形電線コネクタ(2極/10個)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/07/10 08:34現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	WAGO(ワゴ)	型番	222-412
用途	屋内配線、一般電気工作物などの配線	極数	2極
定格	32A 400V	適合電線	単線: $\phi$ 0.65~2.0mm IV7本撚線: 0.08~3.5mm <sup>2</sup> 可とう撚線: 0.08~4.0mm <sup>2</sup>
電線むき出し長さ	9~10mm	最大被覆外径	$\phi$ 4.1mm
材質	スプリング: ステンレス鋼 導電部: 電気銅、スズメッキ ハウジング: ポリアミド(PA66) 操作レバー: ポリアミド(PA66) ガラス繊維30%配合	サイズ	12.4(W)×20.5(D)×14.5(H)mm
入数	10個		

レバー操作でワンタッチ結線

単線、IV7本撚線、可とう撚線の混在使用可能

簡単・小型・ゆるまない

RoHS対応品

※差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

※ハウジングの嵌合割れ、破損などを防ぐため、結線および離線時のレバー操作は必ず1本ずつ押し上げてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.