

品番 : EA538WC-32

品名 : 0.75mm² 絶縁ツイフェール端子(灰色/200個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/05/04 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1175ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 97 99 371 |
| 適合電線径 | 0.75×2mm ² | フェール長 | 16mm |
| カラー | グレー | 入数 | 200個 |
| 材質 | フェール: 電気銅(錫メッキ) 絶縁体: ポリプロピレン | 耐熱性 | 105℃ |
| 厚さは3μmの最小コーティング | | | |
| 2本の電線を1本にまとめて圧着する事ができます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.