


品番：EA539A

品名：14.0-60.0mm<sup>2</sup> 油圧圧着工具(裸端子用)



販売価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
カタログ価格	126,000円(税抜) / 138,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0241ページ		



規格	圧着範囲	圧着力	圧着長さ
JIS C 9711	14~60mm <sup>2</sup>	42kN	325mm



JIS C 9711適合品

### 仕様

メーカー	ESCOオリジナル	公称出力	42kN
圧着範囲	14~60mm <sup>2</sup>	全長	325mm
重量	2.0kg	標準付属ダイス	・雄ダイス:14-38mm <sup>2</sup> (EA539A-1 1個) ・雄ダイス:60mm <sup>2</sup> (EA539A-2 1個) ・雌ダイス:14-60mm <sup>2</sup> 1個)

裸圧着端子・スリーブ用(手動式)

JIS C 9711適合品

JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能

### 代替品

	<p>品番 EA539A-20</p> <p>コメント PB品→メーカー純正品</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

